

無溶剤タイプのエポキシ樹脂 流し展べ工法

セラレジン



特徴

- 酸、アルカリに対して特に優れた耐薬品性を発揮します。
 - 耐油性に優れています。厚塗り仕上は耐摩耗性にも優れています。
 - セルフレベリング性を備えた樹脂ですので仕上り表面が平滑で汚れが付きにくく、清掃が簡単です。
 - シームレスで光沢のある美しい仕上りの床になります。
- ※耐熱タイプ(ES-360S)・抗菌タイプ(ES-K²)も用意しております。

用途

- 学校、図書館などの床、廊下
- 化学薬品処理工場
- 精密機械工場、電気機械工場など防塵性を必要とする床
- コンピュータールーム、クリーンルーム、バイオクリーンルーム
- 食品工場、飲料水工場


標準仕様

- 品名 / セラレジンES
- 工法 / 流し展べ工法 (3工程)
- 色調 / 10色
- 厚み / 0.8~3.0m/m



施工図

●ES (標準仕上)



性状

	主剤	硬化剤
組成	エポキシ樹脂	変性ポリアミン
外觀	着色液状	淡黄色液状
粘度 mPa·s (23℃)	3000~10000	750~4000
比重 (23℃)	1.60±0.05	1.10
配合比	5 : 1	
可使時間 (100gr23℃)	20分	

物性

試験項目	測定値	試験方法
圧縮強度	84.4N/mm ²	JIS K 6911
曲げ強度	60.0N/mm ²	JIS K 6911
引張強度	36.0N/mm ²	JIS K 6911
シャルピー衝撃値	3.6kJ/m ²	JIS K 6911
耐摩耗性	78mg	NNK-004

※NNK-日本塗床工業会法


耐薬品性

薬品名	結果	
酸	塩酸5%	○
	硫酸5%	○
	酢酸5%	△
アルカリ	苛性ソーダ30%	○
	アンモニア水10%	○
水溶液	食塩水	○
	水道水	○
	トルエン	△
溶剤	ガソリン	○
	マシソ油	○

23℃48時間スポット

○ほとんど変化なし
△やや変化あり
×かなり変化あり

ES



下地の条件

塗床の良否は下地の状態で決まります。

- ①下地は原則としてコンクリート又はモルタルとし金ゴテで平滑に整えて下さい。
- ②水勾配は、下地をつけてください。
- ③衛生床、防食床のコーナーは面取りもしくは丸面にしてください。(10~50m/m)
- ④コンクリート又はモルタル下地の場合は冬季で4週間以上、夏季で2週間以上の養生をとり、水分5%以下(高周波水分計コンクリートレンジ)を目安として乾燥させてください。
- ⑤接地土間や地下室など湿気や地下水の上昇が考えられる場所ではフクレ現象を防ぐ為にアクアシリーズとの組合せをおすすめいたします。
- ⑥防食工事の場合は、薬液の種類、濃度、温度などの条件を事前にお知らせください。
- ⑦既設床の改修の場合は下地の状況、床の使用状況に応じた当社独自の下地処理方法で施工させていただきます。

取扱い上の注意

皮膚に付着したり吸入すると、かぶれ等の薬傷や中毒その他の健康障害を起す恐れのある材料がありますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
2. 取り扱い中は、清潔な作業着を着用し、出来るだけ皮膚にふれないようにして下さい。
必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、さらに保護帽、保護眼鏡、長袖の作業衣、保護手袋等を着用して下さい。
3. 取り扱い後は、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を行って下さい。
4. 容器から出し入れする時は、こぼれないようにして下さい。こぼれた場合には砂等を散布した後、処理して下さい。

各々の材料の安全データシート(SDS)を熟読してから取り扱って下さい。

※本仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。
 ※本カタログに記載の物性値は代表値です。品質改良による仕様変更・材料変更にもない物性値などが変更される場合があります。予めご了承下さい。(保証値ではありません。)
 ※屋外(半屋外も含む)にご採用、ご検討の場合には、材料により耐候性トップコートを塗布するなどの対策が必要な場合がありますので事前にご相談下さい。
 ※当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談下さい。



美州興産株式会社

本社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号 TEL (052) 551-9400
 問い合わせ営業所
 名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台三丁目228番地 TEL (052) 771-6141
 東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目16番地 TEL (03) 3291-1484
 大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田三丁目8番34号 TEL (06) 6338-7601
 松本営業所 〒390-0862 松本市宮淵一丁目4番34号 TEL (0263) 32-2908
 工場・技術部
 亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町一丁目20番地 TEL (0569) 28-1101
 土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372番1号 TEL (0572) 55-6801
 技術部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372番1号 TEL (0572) 54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店