

高硬質ポリウレタン樹脂 流し展べ工法／ノンスリップ工法

# セラレジン



## 特長

- 有害性の高い化合物を含まず、低臭気での取り扱い易く環境に優しい床材です。
- エポキシ樹脂系塗床に近い硬度を有する上、耐衝撃性にも優れています。
- ウレタン樹脂特有の柔軟性もあり、他の硬質塗床に比べて下地のクラック追従性に優れています。
- 耐磨耗性、耐久性、耐薬品性に優れています。

## 用途

- 各種工場床
- 倉庫
- 各種クリーンルーム
- 病院、学校


## 標準仕様

- 品名／セラレジンUT、セラレジンUT-N
- 工法／流し展べ工法 UT(3工程)  
ノンスリップ工法 UT-N(5工程)
- 色調／7色
- 厚み／1.2~2.0m/m




## 施工図

### ●UT(平滑仕上)



### ●UT-N(ノンスリップ仕上)



## 性状

	主剤	硬化剤
組成	ポリオール混合物	イソシアネート
外観	褐色液体	褐色液体
粘度 mPa·s (23℃)	5000~8000	100~200
比重 (23℃)	1.6~1.7	1.2~1.3
可使用時間 (100gr/23℃)	20分	

## 物性

試験項目	測定値	試験方法
硬度	75 (ショア-D)	JIS K 6253
引張強度	9.5N/mm <sup>2</sup>	JIS K 6251
伸び率	60%	JIS K 6251
耐摩耗性	85mg	NNK-004

※NNK-日本塗料工業会法  
※性状、物性は一例です。

## 耐薬品性

薬品名	結果	
酸	塩酸5%	○
	硫酸5%	○
	酢酸5%	△
アルカリ	苛性ソーダ30%	○
	アンモニア水10%	○
水溶液	食塩水	○
	水道水	○
	トルエン	△
溶剤	ガソリン	△
	マシン油	○

23℃48時間スポット

○ほとんど変化なし  
△やや変化あり  
×かなり変化あり



UT



グリーン1



グリーン2



グレー1



グレー2



ベージュ1



ベージュ2



ブラウン

## 下地の条件

## 塗り床の良否は下地の状態で決まります。

- ①下地は原則としてコンクリート又はモルタルとし金ゴテで平滑に整えて下さい。
- ②水勾配は、下地でつけてください。
- ③衛生床、防食床のコーナーは面取りもしくは丸面にしてください。(10~50m/m)
- ④コンクリート又はモルタル下地の場合は冬季で4週間以上、夏季で2週間以上の養生をとり、水分5%以下(高周波水分計コンクリートレンジ)を目安として乾燥させてください。
- ⑤接地土間や地下室など湿気や地下水の上昇が考えられる場所ではフクレ現象を防ぐ為にアクアシリーズとの組合せをおすすめいたします。
- ⑥防食工事の場合は、薬液の種類、濃度、温度などの条件を事前にお知らせください。
- ⑦既設床の改修の場合は下地の状況、床の使用状況に応じた当社独自の下地処理方法をご提案させていただきます。

## 取扱い上の注意

皮膚に付着したり吸入すると、かぶれ等の薬傷や中毒その他の健康障害を起す恐れのある材料がありますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
2. 取り扱い中は、清潔な作業着を着用し、出来るだけ皮膚にふれないようにして下さい。  
必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、さらに保護帽、保護眼鏡、長袖の作業衣、保護手袋等を着用して下さい。
3. 取り扱後は、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を行って下さい。
4. 容器から出し入れする時は、こぼれないようにして下さい。こぼれた場合には砂等を散布した後、処理して下さい。

各々の材料の安全データシート(SDS)を熟読してから取り扱って下さい。

※本仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

※本カタログに記載の物性値は代表値です。品質改良による仕様変更・材料変更にともない物性値などが変更される場合があります。予めご了承下さい。(保証値ではありません。)

※屋外(半屋外も含む)にご採用、ご検討の場合には、材料により耐候性トップコートを塗布するなどの対策が必要な場合がありますので事前にご相談下さい。

※当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談下さい。



## 美州興産株式会社

本社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番28号 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3丁目228番地 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目16番地 TEL(03)3291-1484

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田三丁目8番34号 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮淵1丁目4番地34号 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1丁目20番地 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

## ●取扱店